

Garant GRIDLINE

ESD-ohišje 16G, s predali na kolesih, 12×20G, Višina ohišja v mm/število predalov: 500/5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (kolesi za zavijanje z zavorami za kolo in vrtljivim vencem), Ø 125 mm, s **prevodno tekalno površino**, odporno proti obrabi. Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov**, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010–972015, ESD delovnih mest, nastavljenih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150–972195.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Tehnični opis

Širina	400 mm
Uporabna višina	425 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov	300 mm
ComfortClose	ne
Višina	700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	12
Masa	60 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
s povišanim robom	da
Število predalov	5
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Globina	650 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	425 mm
Debelina materiala	1 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	12×20G

Vrsta izdelka

Montažni voziček

Pribor

ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov
Predal s prednjo višino 75 mm

972036 75

ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov
Predal s prednjo višino 125 mm

972036 125

ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predalina
kolesih Višina ohišja 500 mm

972032 500

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21