

Garant GRIDLINE

**ESD-delovna plošča, Globina 750 mm, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972160 1500
GTIN	4062406166960
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Nosilna plošča iz 50 mm **volumsko prevodne** vezane plošče. Vrhnja obloga iz **prevodnega** HPL-laminata EGB 0,8 mm. Spodnja stran je obložena z belim laminatom. Vse stranice so oblepljene z **antistatičnim trakom iz umetne mase ABS** debeline 3 mm. **Z notranjo jekleno cevjo za ojačitev.**

**Napotek:**

Centralna izvrtina za ozemljitveni element art. 972827, vel INT2W na spodnji strani ESD-delovne plošče. Naročiti je treba ločeno.

ESD-delovna plošča se lahko uporablja le z ESD-nožnimi deli in ESD-kotnimi ojačitvami.

**Tehnični opis**

ESD-oprema	da
prevodno jedro	da
Debelina	51,6 mm
Ojačevalni profil znotraj delovne plošče	30×30×3 mm
Debelina obloge	0,8 mm
Obloga delovne plošče	HPL-laminat, prevoden
Material delovne plošče	Iverna plošča volumsko prevodna
Dolžina	1500 mm
Dolžina plošče	1500 mm
Vrhnji sloj prevoden	da
Barva površine delovne plošče	svetlo siva RAL 7035

Ozemljitev	centralno, na spodnji strani delovne plošče
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	Globina 750 mm
Globina	750 mm
Vrsta izdelka	Plošče za delovne mize