

Garant GRIDLINE

ESD-delovna plošča, Globina 750 mm, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972160 2000
GTIN	4062406166977
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Nosilna plošča iz 50 mm **volumsko prevodne** vezane plošče. Vrhnja obloga iz **prevodnega** HPL-laminata EGB 0,8 mm. Spodnja stran je obložena z belim laminatom. Vse stranice so oblepljene z **antistatičnim trakom iz umetne mase ABS** debeline 3 mm. **Z notranjo jekleno cevjo za ojačitev.**

Napotek:

Centralna izvrtina za ozemljitveni element art. 972827, vel INT2W na spodnji strani ESD-delovne plošče. Naročiti je treba ločeno.

ESD-delovna plošča se lahko uporablja le z ESD-nožnimi deli in ESD-kotnimi ojačitvami.

Tehnični opis

Obloga delovne plošče	HPL-laminat, prevoden
Ojačevalni profil znotraj delovne plošče	30×30×3 mm
Material delovne plošče	Iverna plošča volumsko prevodna
Ozemljitev	centralno, na spodnji strani delovne plošče
Barva površine delovne plošče	svetlo siva RAL 7035
Dolžina	2000 mm
Vrhnji sloj prevoden	da
prevodno jedro	da
ESD-oprema	da
Debelina	51,6 mm

Dolžina plošče	2000 mm
Debelina obloge	0,8 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	Globina 750 mm
Globina	750 mm
Vrsta izdelka	Plošče za delovne mize