

Garant GRIDLINE

Delovna postaja na kolesih ESD, Višina: 1300mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972060 1300
GTIN	4062406167103
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze za obešanje na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitvev polic, letve s škatlami itd. velikosti 1000 mm. **Puše z navojem** na notranji strani okvirja za namestitvev luknjaste stene. 4 TPE-kolesa za zavijanje z zavoro, **Ø 125 mm** s sivo **prevodno tekalno površino**, odporno proti obrabi.

Uporaba:

Možnost opremljanja z odlagalnimi policami, letvami s škatlami in luknjastimi stenami vel. 1000.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Tehnični opis

Masa	32 kg
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Višina	1300 mm
Globina	700 mm

Širina	1000 mm
Uporabna višina	970 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	200 kg
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Voziček za material