

Garant GRIDLINE

Delovna postaja mLevel z ESD-oblogo, Dolžina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972010 1000
GTIN	4062406167004
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja mLevel, ESD-prevodna po DIN EN 61340-5-1, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm, z vijaki za utrditev na nožnih delih. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo. **Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm.** Ozemljilna točka na sredini spodnje strani delovne plošče. Brez ozemljitve prek nožnih delov.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.

Tehnični opis

Masa	60 kg
Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Obloga delovne plošče	HPL-laminat, prevoden
Model	mLevel
Širina	1000 mm
Globina	800 mm

Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitvev
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	750 - 1000 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Globina delovne plošče	700 mm
Debelina delovne plošče	40 mm
Material delovne plošče	ESD-delovna plošča
Debelina obloge	0,8 mm
Serija	Delovna postaja
Barva površine delovne plošče	svetlo siva RAL 7035
Nastavljanje višine delovnega mesta	750-1000 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize