

Garant GRIDLINE

Delovna postaja eLevel z ESD-oblogo, Dolžina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972013 1000
GTIN	4062406167035
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja eLevel, ESD prevodna po DIN EN 61340-5-1. Električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Prek panela se nastavi **višina celotnega delovnega mesta. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm.** Ozemljilna točka na sredini spodnje strani ESD delovne plošče. Brez ozemljitve prek nožnih delov.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.

- **Pri uporabi ohišij za vijakno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.**
- **Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 972019 (nevarnost zmečkanja).**

Tehnični opis

Globina	800 mm
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitev
Debelina delovne plošče	40 mm
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da

Model	eLevel
Širina	1000 mm
Masa	70 kg
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	670 - 990 mm
Serija	Delovna postaja
Material delovne plošče	ESD-delovna plošča
Debelina obloge	0,8 mm
Barva površine delovne plošče	svetlo siva RAL 7035
Globina delovne plošče	700 mm
Obloga delovne plošče	HPL-laminat, prevoden
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Nastavljanje višine delovnega mesta	670-990 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	40 mm
Izravnava višine	25 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize