

Garant GRIDLINE

**ESD-montažni voziček, kompletno s predali na kolesih, 20×24G, Višina mm/
število predalov: 885/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

972425 885/5

GTIN

4062406166854

Razred artikla

9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 24×28G, po 2 kroglično uležajeni in **prevodni** fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, Ø 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.**Napotek:**

- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.
- Ozemljitev prek koles.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	24
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna širina predalov v G	20
s povišanim robom	da
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	109 kg
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna višina	600 mm
Globina	700 mm
ComfortClose	ne
Višina	885 mm
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Širina	600 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21