

Garant GRIDLINE

**ESD-omara za orodje kompletno s predali, 26×24G, Višina mm/model: 800/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. **Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Lakiranje:**

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

- **Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

**Tehnični opis**

Uporabna globina predalov v G	24
Število predalov	6

Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna globina predalov	600 mm
Višina	800 mm
Uporabna višina	700 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
ESD-oprema	da
Uporabna širina predalov	650 mm
Širina	750 mm
Globina	700 mm
Masa	133 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje