

Garant GRIDLINE

**ESD-montažni voziček, kompletno s predali na kolesih, 26×24G, Višina mm/  
število predalov: 985/7****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972445 985/7  |
| GTIN                  | 4062406166908 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 30×28G, po 2 kroglično uležajeni in **prevodni** fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, Ø 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Kompletno s predali 26×24G. V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Lakiranje:**

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Napotek:**

- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.
- Ozemljitev prek koles.

**Tehnični opis**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tekalna površina ne pušča sledi                      | da                      |
| s povišanim robom                                    | da                      |
| ESD-oprema   | da                      |
| Izvek predala (delno/v celoti)                       | 100 %                   |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka              | 700 mm                  |
| Uporabna globina predalov                            | 600 mm                  |
| Zapora proti izvlečenju predalov                     | Enoročno                |
| Število predalov                                     | 7                       |
| Ø kolesa za zavijanje                                | 125 mm                  |
| Maksimalna nosilnost                                 | 600 kg                  |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da                      |
| Uporabna širina predalov v G                         | 26                      |
| Nosilnost predalov/polic                             | 50 kg                   |
| Uporabna širina predalov                             | 650 mm                  |
| Uporabna višina                                      | 700 mm                  |
| Uporabna globina predalov v G                        | 24                      |
| Širina   | 750 mm                  |
| ComfortClose   | ne                      |
| Masa   | 140 kg                  |
| Ø trdno nameščenega kolesa                           | 125 mm                  |
| Uporabna površina predalov v G                       | 26×24                   |
| Višina   | 985 mm                  |
| Globina  | 700 mm                  |
| Izvedba  | na kolesih              |
| Izvedba  | S predali               |
| Uporabna višina za predale                           | 700 mm                  |
| Debelina materiala                                   | 1,2 mm                  |
| Izvek predala  | Zapora proti izvlečenju |
| Cilindrična ključavnica                              | Modularni vložek        |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| elektrostatična lastnost    | EGB/ESD          |
| Značilnost blagovnega imena | 26x24G           |
| Vrsta izdelka               | Montažni voziček |

---

## Pribor

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
|---------------------------------------|-------------|