

Garant GRIDLINE

ESD-letev s škatlami za male dele, Dolžina (mm) / število škatel: 1500/9**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972121 1500/9
GTIN	4062406329235
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Letev iz jeklene pločevine. Možnost opremljanja z različnimi škatlami za male dele na eni letvi. Nosilnost 50 kg, razporejena po dolžini.

Primerno za :

Montaža z **obešanjem** na nosilne stebre in vozičke za material.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Električna izolacija: EGB/ESD

Vgradna višina: 130 mm

Število škatel: 9

Tip škatle: ECB4

Barva škatle za male dele: črna

Nosilnost: 50 kg

Tehnični opis

Nosilnost	50 kg
Tip škatle	ECB4
Število škatel	9
Barva škatle za male dele	črna
Vgradna višina	130 mm
Izvedba Multifix	s škatlo za male dele
elektrostatična lastnost	EGB/ESD

Vrsta izdelka

Nosilna letev za škatle

Pribor

ESD-skladiščne škatle iz polipropilena, posamične Tip ECB4

972330 ECB4

ESD-letev s škatlami za male dele Dolžina (mm) / število
škatel 1500/LEER

972121 1500/LEER