


Garant GRIDLINE

ESD-nosilni stebri, Višina: 481 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972080 481
GTIN	4062406167134
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se nosilni stebri namestijo brez kotnih ojačitev. Zareze v rastru 50 mm na sprednji strani in puše z navojem na sprednji in notranji strani za pritrditev dodatnih modulov, kot so luknjaste stene, odlagalne police itd. Nosilni steber s stranskimi odprtini za napeljavo kablov. Dobavljeni so v paru.

Primerno za:

ESD delovna postaja Workstation št. 972010–972015, ESD delovna mesta, nastavljiva po višini št. 972017 in ESD delovne mize št. 972150–972160. Luknjaste stene 1 × art. 972100 oz. art. 972101.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Vpenjanje konzol za nosilne roke ni mogoče.

Tehnični opis

Globina	100 mm
Serijska	Delovna postaja

Masa	3 kg
maksimalno opremljanje z luknjasto steno	1 × art. 972100 oz. art. 972101
Širina	40 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Nosilni steber