


Garant GRIDLINE

**ESD-luknjasta stena dvostranska, Primerno za tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972101 2000
GTIN	4062406167424
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v **dvostranski izvedbi** je mogoče **neodvisno** opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz jeklene pločevine 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene iz pločevine iz kataloške skupine 95.

**Primerno za :**

Za **vijačno pritrditev** med nosilne stebre in vozičke za material.

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Električna izolacija: EGB/ESD

Višina: 481 mm

Širina: 1920 mm

Globina: 25 mm

Nosilnost: 100 kg

Masa: 24 kg

**Tehnični opis**

Masa	24 kg
Višina	481 mm
Globina	25 mm
Izvedba luknjaste stene	dvostranski

Nosilnost	100 kg
Širina	1920 mm
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Luknjasta stena