

ESD-medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: CH250/ONOF



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Razred artikla	9GW

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre. S popolnoma ožičeno šuko vtičnico in stikalom za VKLOP/IZKLOP za svetilno enoto.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 972080.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

Tehnični opis

Nazivni tok	10 A
Serijska	Delovna postaja
Preklopna moč	250V / 10A
Nazivna napetost	250 V

Podatkovni list

Število vtičnic, tip J	1
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vtičnica, tip	J
Vrsta napajanja	AC
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul