

Garant GRIDLINE

ESD-medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: DK250V/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972082 DK250V/2
GTIN	4062406167257
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrnitev na nosilne stebre. Z dvema popolnoma ožičenima šuko vtičnicama.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 972080.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

Tehnični opis

Nazivni tok	16 A
Nazivna napetost	250 V
Serijska	Delovna postaja
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST

Stikalo za vklop-izklop	ne
Število vtičnic, tip K	2
Vtičnica, tip	K
Vrsta napajanja	AC
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul