

Garant GRIDLINE

**ESD-medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: FR250/ONOF****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972082 FR250/ONOF
GTIN	4062406167240
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre. S popolnoma ožičeno šuko vtičnico in stikalom za VKLOP/IZKLOP za svetilno enoto.

**Primerno za:**

Nosilni stebri art. 972080.

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

**Tehnični opis**

Nazivni tok	16 A
Nazivna napetost	250 V
Serijska	Delovna postaja
Preklopna moč	250V / 10A

Stikalo za vklop-izklop	da
Število vtičnic, tip E	1
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vtičnica, tip	E
Vrsta napajanja	AC
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul