

Garant GRIDLINE

**ESD-medijska letev s 4 vtičnicami 250 V, primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972202 1000
GTIN	4062406167608
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene pločevine v **modularni izvedbi**. Vsi energetski sestavni deli s **kablom** in z **vtično povezavo**. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo. Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.

**Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):**

1 × razdelilni blok art. 928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi,  
1 × priključni vtič, 5-polni, art. 928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.

**Opis:****Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.**
- **Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.**
- **Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.**
- **Presek predhodno konfekcioniranih kablov:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri izmeničnem toku (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Zaščitni razred 1**
- **Stopnja zaščite IP 20.**

**Primerno za:**

Nosilni stebri art. 972080. Montaža z **obešanjem**.

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Napotek:**

- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.**
- **Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!**

- Za informacije o tehničnih specifikacijah industrijskega priključnega sistema glejte spletno trgovino eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) pod ustrezno številko izdelka.

## Tehnični opis

Vgradna višina	160 mm
Širina	920 mm
Primerno za tip	1000
Razdelilna enota	8E
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	ne
Število vtičnic, tip F	4
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vtičnica, tip	F
Vrsta napajanja	AC
Debelina materiala	1,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul

## Pribor

ESD-modul za energijo in medije Vrsta modula DE250V/2	972220 DE250V/2
---	-----------------