

Garant GRIDLINE

**ESD-odlagalna polica iz jeklene pločevine, Primerno za tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972111 2000
GTIN	4062406167462
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Z ozemljitvenim kablom. Sprednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. **Območje nastavljanja** po **globini 110 mm**. Možnost utrditve **vodoravno 90°** in **pod kotom 110°**.

**Primerno za :**

Montaža z **obešanjem** na nosilne stebre in vozičke za material (vel. 1000).

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Električna izolacija: EGB/ESD

Uporabna širina: 1880 mm

Uporabna globina: 300 mm

Vgradna višina: 80 mm

Območje nastavljanja višine: 110 mm

**Tehnični opis**

Uporabna globina	300 mm
Vgradna višina	80 mm
Območje nastavljanja višine	110 mm
Uporabna širina	1880 mm
Izvedba police	standardna
Debelina materiala	1,5 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Odlagalne police