

Garant GRIDLINE

ESD-vrtljiva roka, Število zglobov: 2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972140 2
GTIN	4062406167516
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Vrtljiva roka iz jeklene cevi z **1** ali **2 zgloboma**, za pritrditev (vijačna zveza) na **nosilne stebre**. Za namestitev luknjaste stene art. 972144, držala za monitor/tipkovnico art. 972142 in držala za monitor art. 928178.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Električna izolacija: EGB/ESD

Doseg vrtljive roke: 560 mm

Nosilnost: 25 kg

Tehnični opis

Nosilnost	25 kg
Doseg vrtljive roke	560 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vrtljiva roka

