

Garant GRIDLINE

ESD-modul za energijo in medije, Vrsta modula: MCB/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972220 MCB/1
GTIN	4062406167851
Razred artikla	9GW

Opis**Uporaba:**

V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.

Nemčija/DE: Tip F

Švica/CH: Tip J

Italija/IT: Tip L

Francija/FR: Tip E

Češka/CZ: Tip E

Anglija/GB: Tip G

Danska/DK: Tip K

ZDA/US: Tip B

Primerno za:

Art. 972200–972203.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

- **Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.**
- **Artikle art. 972220 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.
- Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razdelilna enota: 1E

Nazivna napetost: 230 V

Nazivna napetost: 230V/AC V

Nazivni tok: 16 A

Opis: 1-polni inštalacijski odklopnik, karakteristika sprožitve B, prikaz preklopne položaja rdeč za VKLOP/zelen za IZKLOP

Tehnični opis

Nazivni tok	16 A
Opis	1-polni inštalacijski odklopnik, karakteristika sprožitve B, prikaz preklopne položaja rdeč za VKLOP/zelen za IZKLOP
Nazivna napetost	230V/AC V
Nazivna napetost	230 V
Razdelilna enota	1E
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta napajanja	AC
Debelina materiala	1,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul