

Delovne podloge ESD, Tip: 1500X1200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Razred artikla	98E

Opis

Izvedba:

Talna podloga ESD iz dvoslojne sintetične gume z najboljšimi lastnostmi ležanja brez nevarnosti spotika zaradi debeline 3,5 mm. Povožna z delavniškim vrtljivim stolom. Kratkotrajno odporna na temperaturne obremenitve, kot so tiste, ki jih povzročajo brizgljaji kositrovih spajk. S podlago izredno nizke impedance in zaobljenimi vogali.

Barva: platinasto siva, melirana.

Odvodna odpornost: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Stik pritisnega gumba: $2 \times 10,3$ mm.

Tehnični opis

Število gumbov	2
Masa	7,8 kg
Debelina	3,5 mm
Širina	120 cm
Material	sintetični kavčuk, dvoslojni
Ø gumba	10,3 mm
Dolžina	150 cm
Barva	platinasto siva, melirana
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporno proti olju

elektrostatična lastnost

EGB/ESD

Vrsta izdelka

ESD-talna podloga