


Delovne podloge ESD, Barva: LIGHTGREY



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Razred artikla	98E

Opis

Izvedba:

Talne plošče iz PVC s po 2 stranicama s pozitivnim in negativnim ozobljenjem. Prevodna upornost pribl. $10^6 \Omega$. Gladka površina in prevodna podloga s satasto strukturo.

Primerno za električne paletne vozičke, paletne vozičke in viličarje: do skupne mase 2,5 t s polnimi gumami, do 5 t s pnevmatikami. Statična obremenitev: 50 kg/cm^2 .

Posebna konstrukcija talnih plošč omogoča hitro polaganje večjih površin na prevodnih industrijskih tleh. Lahko se položijo na vse vrste trdih podlag (biti morajo relativno ravne, so pa lahko obrabljene in celo vlažne) ter talnih oblog z minimalno pripravo ali skoraj brez nje. Svetlo siva marmorirana.

Napotek:

Ozemljitev talne površine z bakrenim kablom art. 972591 in ozemljilno garnituro art. 972590. Naročite posebej. Priključitev na ozemljilo mora opraviti strokovnjak.

Tehnični opis

Material	PVC
Dolžina	60,8 cm
Debelina	10,5 mm
Širina	60,8 cm

Masa	4,5 kg
ESD-oprema	da
Površina	gladka
Prevodna upornost	$10^6 \Omega$
Barva	svetlo siva marmorirana
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	ESD-talna podloga