

Garant GRIDLINE

ESD-omara s policami s krilnimi vrati brez okna, Število izvlečljivih predelkov: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

972380 1000

GTIN

4062406180720

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Omara, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Testiranja glede ESD-primernosti se izvajajo po standardu DIN EN 61340-5-1. Merjenje upornosti proti ozemljilni točki se izvede ob upoštevanju mejne vrednosti $R_{gp} < 1\text{G}\Omega$. Police so **ESD-prašno barvane**. Noge iz umetne mase na omari niso ESD-prevodne, zato je treba ozemljilno točko omar povezati s hišno ozemljitvijo.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Dobava brez ESD-zaščitne embalaže. Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in ročaji za potiskanje) niso ESD prevodni.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa

56 kg

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	35 kg
Globina v G	20
Višina	1000 mm
Uporabna višina	845 mm
Širina	1000 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	40
Število polic	2
Položaj ročaja	zgoraj
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11