

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala / ploščice L: 20/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L₄: 20 mm

Dolžina glave L₁: 30 mm

Celotna dolžina L: 89 mm

Podložna ploščica 1,5°: 279819 1

Vijak za podložno ploščico: 259027 6

Spona, vijak, O-obroč: 259036 15

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm

Celotna dolžina L	89 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Podložna ploščica 1,5°	279819 1
za velikost ploščice	16 mm
Serija	Eco
Vijak za podložno ploščico	259027 6
Spona, vijak, O-obroč	259036 15
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak	272500
Vpenjalni krak Tip 15	259036 15
Vijak za podložno ploščico	272540
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259027 6
Podložna ploščica Tip 1	279819 1