

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levo, Velikost držala / ploščice L: 20/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L₄: 20 mm

Dolžina glave L₁: 30 mm

Celotna dolžina L: 89 mm

Podložna ploščica 1,5°: 279819 2

Vijak za podložno ploščico: 259027 6

Spona, vijak, O-obroč: 259036 16

Tehnični opis

Celotna dolžina L	89 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm

Velikost držala	20 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 6
Dolžina glave L ₁	30 mm
za velikost ploščice	16 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 16
Podložna ploščica 1,5°	279819 2
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 2	279819 2
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259027 6
Vpenjalni krak Tip 16	259036 16