

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 86–302 mm, Povezava: 1

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237570 1
GTIN	4062406180645
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Popolna garnitura s finonastavljivo glavo za Ø 86–302 mm, z glavo vretena art. 237571, držalom za obračalne ploščice in priborom v kovčku. **Možnost nadgradnje** z držalom za obračalne ploščice art. 237573 242–402 **do Ø 402 mm**.

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Uporaba:

Za držalo za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tipa CC..09T3..

Obseg dobave:

po 1 držalo za obračalne ploščice: art. 237573 86–138 za Ø 86–138

art. 237573 136–220 za Ø 136–220

art. 237573 188–302 za Ø 188–302

po 1 opora: art. 237574 86 za art. 237573 86–138

art. 237574 136 za art. 237573 136–220, 188–302 in 242–402

po 1 pritisna ploščica: art. 237575 86 za art. 237573 86–138

art. 237575 136 za art. 237573 136–220, 188–302 in 242–402

1 obračalna ploščica: art. 260058 CU7010 (ali uporabite CC.. 09T3)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237697 in art. 237698.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Orodje za vreteno