

Garant**Kopirni rezkar, z navojem, Ø D: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212620 32
GTIN	4062406183844
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.

Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Vijak za obračalno ploščico	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L_{celotna}	45 mm
z notranjim hlajenjem	ne
$\varnothing D_2$	30 mm
Dolžina 1	45 mm

Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak	219874
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 30IP	674252 30IP
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600