

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W80: 12-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236610 12-010
GTIN	4047109258341
Razred artikla	24R

Tehnični opis

Oznaka	12-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204-01
Serijska	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935
Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	75 m/min	S
mokro maks.	primerno		