

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W80: 18-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236610 18-010
GTIN	4047109258358
Razred artikla	24R

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 060206-01
Oznaka	18-010
Serijska	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935
Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	75 m/min	S
mokro maks.	primerno		