

 KOMET

Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W80: 20-010

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236610 20-010
GTIN	4047109258365
Razred artikla	24R

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 07T208-01
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
Oznaka	20-010
Serija	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935
Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	75 m/min	S
mokro maks.	primerno		