

Garant**Ploščica za odrezovanje desna, HU7310, Širina zareze w: 2,2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273180 2,2 |
| GTIN | 4045197741134 |
| Razred artikla | 21J |

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Širina zareze w | 2,2 mm |
| Podajanje f | 0,07 mm/v |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Glavna uporaba | N |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Zvrst | HU7310 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | desni |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 300 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 300 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 230 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |