

HOLEX**Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966500 4
GTIN	4045197741592
Razred artikla	92L

Opis**Izvedba:**

Stranice in stopnice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat kovičen aluminijasti členek in 80 mm globoke, narebrenе stopnice. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe, nedrseče noge in velikopovršinska, narebrena platforma. Naklon lestve 20°. Razmak med stopnicami 235 mm.

Standard:**Gemäß DIN EN 131.****Tehnični opis**

Dolžina lestve	1,54 m
Masa	5,8 kg
Višina prečk	50 mm
Pohodnost	enostranska
Višina platforme	0,93 m
Delovna višina pribl.	3 m

spodnja zunanja širina	0,49 m
Izvedba stopalne površine	stopnje
Dolžina L	1,54 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev