

**HOLEX****Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966500 5
GTIN	4045197741608
Razred artikla	92L

**Opis****Izvedba:**

Stranice in stopnice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat kovičen aluminijasti členek in 80 mm globoke, narebrne stopnice. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe, nedrseče noge in velikopovršinska, narebrna platforma. Naklon lestve 20°. Razmak med stopnicami 235 mm.

**Standard:****Gemäß DIN EN 131.****Tehnični opis**

Dolžina lestve	1,78 m
Masa	6,9 kg
Izvedba stopalne površine	stopnje
Delovna višina pribl.	3,25 m
Višina platforme	1,17 m
Pohodnost	enostranska

spodnja zunanja širina	0,52 m
Višina prečk	50 mm
Dolžina L	1,78 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev