

**HOLEX****Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966500 6
GTIN	4045197741615
Razred artikla	92L

**Opis****Izvedba:**

Stranice in stopnice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat kovičen aluminijasti členek in 80 mm globoke, narebrenе stopnice. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe, nedrseče noge in velikopovršinska, narebrena platforma. Naklon lestve 20°. Razmak med stopnicami 235 mm. Z 2 trdnima trakovima iz perlona.

**Standard:****Gemäß DIN EN 131.****Tehnični opis**

Pohodnost	enostranska
Masa	8 kg
Dolžina lestve	2,01 m
spodnja zunanja širina	0,55 m
Višina prečk	50 mm
Delovna višina pribl.	3,5 m

Izvedba stopalne površine	stopnje
Višina platforme	1,4 m
Dolžina L	2,01 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev