

Garant**Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965900 5
GTIN	4045197742025
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.

Z optimiziranim členkom lestve z veliko odlagalno površino, 6-kratnim kovičenjem in zaščitno kapo iz umetne mase.

80 mm globoke stopnice s protizdrsko narebreno površino.

Ročaji EasyHandle Haptoprene z vpenjalnim mehanizmom, nederseč prevoden talni nastavek BalanceBase.

Z odlagalnim koritom iz plastike.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

spodnja zunanja širina	0,53 m
------------------------	--------

Delovna višina pribl.	3,25 m
Material	Aluminij
Višina prečk	73 mm
Višina platforme	1,17 m
Globina prečke/stopnice	80 mm
Dolžina lestve	1,98 m
Izvedba stopalne površine	stopnje
Masa	7,5 kg
Pohodnost	enostranska
Dolžina L	1,98 m
Nosilnost lestve	150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev