

**Garant****Samostoječa lestev, enostranska z GripStep, Število stopnic vključno s platformo: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965901 4
GTIN	4045197742049
Razred artikla	91B

**Opis****Izvedba:**

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.

Z optimiziranim členkom lestve z veliko odlagalno površino, 6-kratnim kovičenjem in zaščitno kapo iz umetne mase.

80 mm globoke stopnice s protizdrsko narebreno površino.

Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase. Vključuje oblogo stopalne površine **GripStep**.

Z odlagalnim koritom iz plastike.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakiranje:**

Stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Dolžina lestve	1,73 m
Material	Aluminij
Globina prečke/stopnice	80 mm
Delovna višina pribl.	3 m
Izvedba stopalne površine	stopnje
Pohodnost	enostranska
spodnja zunanja širina	0,5 m
Masa	6,6 kg
Višina prečk	73 mm
Višina platforme	0,93 m
Dolžina L	1,73 m
Nosilnost lestve	150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev