

Garant**Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.

80 mm globoke stopnice s protizdrsno narebreno površino.

Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase.

4-krat privit, masiven členek lestve iz aluminija. Z 2 trdnima trakovima iz perlona za omejitev razmika. Z oznako SafeStep, označuje najvišjo pohodno stopnico.

Brez odlagalnega korita.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Pohodnost	dvostranski
Delovna višina pribl.	2,75 m

Višina prečk	73 mm
Dolžina lestve	1,16 m
spodnja zunanja širina	0,49 m
Globina prečke/stopnice	80 mm
Izvedba stopalne površine	stopnje
Masa	8 kg
Dolžina L	1,16 m
Nosilnost lestve	150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev