

**Garant****Air Cleaning Point, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	986000 S
GTIN	2050001786005
Razred artikla	96U

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto in robustno ohišje iz jeklene pločevine z vgrajenim sistemom odsesavanja na stisnjeni zrak in zbiralnikom odpadkov. Upravljanje odsesavanja s stopalko na sprednji strani. S kolesi in ročajem za potiskanje na zadnji strani za preprost transport.

Za delovanje potrebujete le delavniški priključek za stisnjeni zrak.

**Uporaba:**

Za preprosto in čisto čiščenje obdelovancev in orodij s pomočjo stisnjenega zraka. Posesan prah, odrezki, olje in tekočine se zbirajo v zbiralniku za odpadke.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pištolo za stisnjeni zrak GARANT art. 080123, vel. AIR, cevjo in držalom za pištolo Easyfix art. 955750, vel. 1, in škatlo iz umetne mase Easyfix art. 955790, vel. 74.

**Lakiranje:**

Antracitna RAL 7016.

**Napotek:**

Nadomestno filtrirno podlogo najdete pod art. 986001 na [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com)

**Tehnični opis**

Globina	450 mm
Širina	570 mm
Tip	S
Višina	1300 mm
Masa	50 kg
Priključek za stisnjeni zrak	DN 7,2
Delovna višina	870 mm
Prostornina	20 l
Vrsta izdelka	čistilna postaja

---

## Pribor

Nadomestna filtrska podloga za Air Cleaning Point Tip 1	986001 1
---	----------