

**Garant****SOGX 080407, HB6715, Tip: GG**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234067 GG
GTIN	4045197742377
Razred artikla	21E

## Opis

**Primerno za:**

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

**Priporočilo:**

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Napotek:**

Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

## Tehnični opis

Tip	GG
Serija	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080407
Zvrst	HB6715
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,09 - 0,28 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	200 m/min	K
suho	primerno		