

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 160/22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

Vijak za vpenjalni klin	229721
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	169 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Ø rezila D_c	160 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Vpenjalni klin	229720

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
Število rezil Z	22
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720