

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 80/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

**Prednosti:**

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	6 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Število rezil Z	8
maksimalni zunanji Ø $D_{\text{maks}}$	89 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Vpenjalni klin	229720

Ø rezila D <sub>c</sub>	80 mm
Vijak za vpenjalni klin	229721
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720