

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 125/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

**Prednosti:**

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

**Tehnični opis**

Število rezil Z	12
Ø rezila $D_c$	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Vpenjalni klin	229720
Vijak za vpenjalni klin	229721
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm

maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	134 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	40 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720