

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 100/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Vpenjalni klin	229720
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	109 mm
\varnothing rezila D_c	100 mm
Število rezil Z	10
\varnothing vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm

Vijak za vpenjalni klin	229721
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720