

**PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223328 GG
GTIN	4960664732937
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

W - 2-rezilna obračalna rezalna ploščica Wiper.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	maks. 0,2 mm
Tip	GG
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNEG 1106XNER-W
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM
Plano rezilo	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	180 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		