

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223308 GG
GTIN	4960664732869
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

GM – splošna uporaba.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Tip	GG
Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNMG 1106XNEN-GM
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Plano rezilo	2 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	180 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		