

**PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, Tip: GG****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 223318 GG |
| GTIN | 4960664732968 |
| Razred artikla | 25A |

Opis**Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

GL – površinsko naravnana geometrija.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $ae = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Podajanje f_z na zob | 0,12 mm |
| Tip | GG |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 10 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | PNEG 1106XNEN-GL |
| Zvrst | CA420M |
| Rezalni material | HM |
| Plano rezilo | 2,6 mm |

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G) | primerno | 230 m/min | K |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |