

**HOLEX®****Visokozmogljivi svedri v celoti iz karbidne trdine, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 15,5 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 123108 15,5   |
| GTIN                  | 4045197450975 |
| Razred artikla        | 12E           |

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus 1,5 × nazivni Ø.

**Napotek:****NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!****Priporočljiv naslednik je art. 123109.**

Rezalni material: VHM

Globina vrtanja do: 8×D

Kot konice: 135 stopinj

Držalo: DIN 6535 HE s h6

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Standard: Tovarniški standard

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: h7

Dolžina vpenjalnega utora: 152 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 203 mm

Ø držala: 16 mm

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/v

**Tehnični opis**

|                  |    |
|------------------|----|
| Toleranca držala | h6 |
|------------------|----|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,26 mm/v           |
| Število rezil Z                              | 2                   |
| Nazivni Ø                                    | 15,5 mm             |
| Dolžina vpenjalnega utora                    | 152 mm              |
| Toleranca nazivnega Ø                        | h7                  |
| Ø držala                                     | 16 mm               |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>         | 203 mm              |
| Standard                                     | Tovarniški standard |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja       | 128,8 mm            |
| Prevleka                                     | TiN                 |
| Rezalni material                             | VHM                 |
| Globina vrtanja do                           | 8×D                 |
| Kot konice                                   | 135 stopinj         |
| Držalo                                       | DIN 6535 HE s h6    |
| z notranjim hlajenjem                        | da, s 25 bari       |
| Barvni prstan                                | zelena              |