

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9540, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 1,4$ mm.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3,61 mm
Podajanje f_z na zob	0,9 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 0704ZEER M
Zvrst	HB9540
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	310 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		