

**Garant**
**POMX 0704ZEER U, HB9540, Tip: UNI**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Uporabljajte zlasti za težavne primere uporabe (prekinjeni rezi).

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	UNI
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3,61 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 0704ZEER U
Zvrst	HB9540
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 750 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	310 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		