

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9640, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 1,4$ mm.

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks.}}$	3,61 mm
Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,9 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 0704ZEER M
Zvrst	HB9640
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		