

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9645, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Uporabljajte zlasti za težavne primere uporabe (prekinjeni rezi).

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 1,4$  mm.

**Tehnični opis**

Tip	INOX
Podajanje $f_z$ na zob	0,9 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3,61 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 0704ZEER M
Zvrst	HB9645
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		